



Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produkt navn	"Acti9 iCT"
Produkttype	Kontaktør
Enheds forkortelse	iCT
Enhedens anvendelse	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] Nominelt strømforbrug	25 A AC-7A 8,5 A "AC-7B"
Pole kontakt composition	4 NO
Netværkstype	AC
Type af betjening	Fjernbetjening
Styrespænding	220...240 V AC 50 Hz

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Maksimum effekt	1,6 W ved 400 V AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Styresignal	Fastholde
Frekvens	100 switching handlinger/day
Lokal indikation	Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA	4,6 VA
Indkoblingseffekt i VA	34 VA
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	60 mm
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	100000 Kredsløb "IEC/EN 61095" 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Kredsløb "IEC/EN 61095" 8,5 A 50 Hz "AC-7B" 30000 Kredsløb "IEC/EN 61095" 50 Hz "AC-7C" 100000 Kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz "AC-5a" 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz "AC-5b"
Tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm ² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1...4 mm ² Fleksibel Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5...6 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5...2,5 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5...2,5 mm ² Fleksibel
Tilspændingsmoment	Styrekredsløb: 0,8 N.m Effekt kredsløb: 0,8 N.m
Produktet passer med	"IATEt" "IACTs" "IACTc" "iACTp"

Kompatibilitetskode	ICT
Marked segmentering	Mindre erhverv Bolig

miljø

Standarder	"IEC/EN 61095"
Støjniveau	30 dB
Strømvarmetab	1,6 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Tropetilpasning	2 i henhold til EN 60947-4-1 2 i henhold til EN 61095 2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,0 cm
Pakke 1 Længde	11,2 cm
Package 1 Length	12,1 cm
Pakke 1 Vægt	234,0 g
Enhedstype af pakke 2	P06
Antal enheder i pakke 2	288
Pakke 2 Højde	75,0 cm
Pakke 2 Bredde	60,0 cm
Pakke 2 Længde	80,0 cm
Pakke 2 Vægt	82,5 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	9,42 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------