



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék vagy alkatrész típusa	Automatikus visszaállítás (nullázás)
Készülék rövid neve	ARA iID
Jel kapcsolatok összetétele	2 OF feszültségmentes kontaktusok
Jelzőkör feszültség	24 V 10 mA AC DC 230 V 1 A AC

Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	Intuitív fenntartó 230 V AC 50/60 Hz FEL/LE nyomógomb impulzus 230 V AC 50/60 Hz
Bemeneti áram	5 mA
Impulzusidőtartam	>= 200 mm vezérlő áramkör
Válaszidő	< 500 ms
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Teljesítmény W-ban	2 W
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
A beállítás értéke	Program 1: 15 visszazárás, hosszú rögzített ciklus
Helyi jelzés	Villogás narancs LED: nem működik Villogás zöld LED: normál működés vagy hátsó megvilágítás hibás Villogás piros LED: Visszazárási ciklus folyamatban van Rögzített piros LED: segéd tápfeszültség bekapcsolva
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	7
Magasság	93 mm
Szélesség	63 mm
Mélység	75,5 mm
Nettó súly	470 g
Szín	Fehér
Elektromos élettartam	5000 ciklus
Lakatolási lehetőség	Zárható
Vezeték csupaszítási hossz	Betáplálás: 10 mm for fenéklap connection Bemenet: 10 mm for fenéklap connection 1. kimenet: 8 mm for felső connection
Meghúzási nyomaték	Betáplálás: 1 N.m Bemenet: 1 N.m 1. kimenet: 0,7 N.m
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iID áramvédős kismegszakító (RCCB)
Termékkompatibilitás	4P iID

Környezet

IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória	II
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	93 % -40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1. csomag hossza	16,0 cm
1. csomag súlya	509,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,55 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék