



Γενικός

Εφαρμογή συσκευής	Διανομή
Σειρά	Acti 9
Όνομα προϊόντος	Acti 9 iC60
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής	IC60H
Περιγραφή πόλων	2Π
Αριθμός προστατευμένων πόλων	2
[In] ονομαστικό ρεύμα	2 A
Τύπος δικτύου	AC DC
Τεχνολογία συσκευής αφώπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης	C
Ικανότητα διακοπής	10000 A Icn σε 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 15 KA Icu σε <= 125 V DC συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 KA Icu σε 12...60 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 KA Icu σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 KA Icu σε 100...133 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 KA Icu σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με EN 60947-2 Κατηγορία A συμμόρφωση με IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση	NAI συμμόρφωση με EN 60898-1 NAI συμμόρφωση με EN 60947-2 NAI συμμόρφωση με IEC 60898-1 NAI συμμόρφωση με IEC 60947-2
Πρότυπα	IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1
Σήματα ποιότητας	NF

Συμπληρωματικός

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Όριο αφόπλισης μαγνητικού	8 x σε +/- 20 %
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία	70 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % συμμόρφωση με EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % συμμόρφωση με IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 70 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 KA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 72...125 V DC 15 KA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 72...125 V DC
Κατηγορία περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN 60898-1 3 συμμόρφωση με IEC 60898-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 KV συμμόρφωση με EN 60947-2 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση	Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Πάνω ή κάτω: NAI
Αποστάσεις 9 mm	4
Ύψος	85 mm
Πλάτος	36 mm
Βάθος	78,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,25 kg
Χρώμα	Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	10000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) 1...25 mm ² άκαμπτο Μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) 1...16 mm ² εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης	2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη	Ξεχωριστό στοιχείο

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 IP20 συμμόρφωση με EN 60529
Βαθμός ρύπανσης	3 συμμόρφωση με EN 60947-2 3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία υπέρτασης	IV
Κλιματολογικές συνθήκες	2 συμμόρφωση με IEC 60068-1
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας	0...2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-35...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...85 °C

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Contractual warranty

Εγγύηση	18 months
---------	-----------