



### Egenskaber

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedens anvendelse    | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sortiment              | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktnavn            | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkttype            | Automatsikring (MCB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enheds forkortelse     | "iC60L"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Polbeskrivelse         | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antal beskyttede poler | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] mærkestrøm        | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Netværkstype           | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udløserteknologi       | Termo-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurvekode              | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brydeevne              | 15000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1<br>70 KA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>100 KA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>100 KA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>100 KA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>100 KA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"<br>20 kA Icu ved ≤ 250 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" |
| Anvendelseskategori    | Kategori A i henhold til EN 60947-2<br>Kategori A i henhold til IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Egnet for adskillelse  | Ja i henhold til EN 60947-2<br>Ja i henhold til IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standarder             | IEC 60947-2<br>EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Produktinformationer

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netværksfrekvens                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse | "3 x In +/- 20 %"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ics] Nominel brydeevne                   | 100 KA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>70 KA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>70 KA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>20 KA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 180...250 V DC<br>20 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 180...250 V DC |
| Begrænsningsklasse                        | 3 i henhold til "EN 60898-1"<br>3 i henhold til "IEC 60898-1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] Isolationsspænding                   | 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] impulsmodstandsspænding            | 6 kV i henhold til EN 60947-2<br>6 kV i henhold til IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontaktpositionsindikator                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type af betjening                         | Vippearm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokationsindikator                        | Trip indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montagemåde                               | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage tilbehør               | DIN-skinne                                                                                                |
| Sløjfeskinne/distributionsblok | Top eller bund: Ja                                                                                        |
| Antal moduler á 9 mm           | 8                                                                                                         |
| Højde                          | 85 mm                                                                                                     |
| Bredde                         | 72 mm                                                                                                     |
| Dybde                          | 78,5 mm                                                                                                   |
| Vægt                           | 0,5 kg                                                                                                    |
| Farve                          | Hvid                                                                                                      |
| Mekanisk holdbarhed            | 20000 kredsløb                                                                                            |
| Elektrisk holdbarhed           | 10000 kredsløb                                                                                            |
| Tilslutningsklemmer            | Enkel klemrække (top eller bund) 1...25 mm² stiv<br>Enkel klemrække (top eller bund) 1...16 mm² Fleksibel |
| Ledningslængde                 | 14 mm til top eller bund forbindelse                                                                      |
| Tilspændingsmoment             | 2 N.m top eller bund                                                                                      |
| Fejlstrømsbeskyttelse          | Separat blok                                                                                              |

## Miljø

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IP kapslingsklasse                  | IP20 i henhold til IEC 60529<br>IP20 i henhold til EN 60529 |
| Forureningsgrad                     | 3 i henhold til EN 60947-2<br>3 i henhold til IEC 60947-2   |
| Overspændingskategori               | IV                                                          |
| Tropetilpasning                     | 2 i henhold til IEC 60068-1                                 |
| Relativ fugtighed                   | 95 % ved 55 °C                                              |
| Driftshøjde                         | 0...2000 m                                                  |
| Omgivelsestemperatur under drift    | -35...70 °C                                                 |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -40...85 °C                                                 |

## Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE       |
| Antal enheder i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 7,0 cm    |
| Pakke 1 Længde          | 7,5 cm    |
| Package 1 Length        | 9,4 cm    |
| Pakke 1 Vægt            | 444,0 g   |
| Enhedstype af pakke 2   | BB1       |
| Antal enheder i pakke 2 | 3         |
| Pakke 2 Højde           | 8,0 cm    |
| Pakke 2 Bredde          | 9,8 cm    |
| Pakke 2 Længde          | 22,2 cm   |
| Pakke 2 Vægt            | 1,394 kg  |
| Enhedstype af pakke 3   | S03       |
| Antal enheder i pakke 3 | 33        |
| Pakke 3 Højde           | 30,0 cm   |
| Pakke 3 Bredde          | 30,0 cm   |
| Pakke 3 Længde          | 40,0 cm   |
| Pakke 3 Vægt            | 15,878 kg |

## Bæredygtighed

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bæredygtighed                  | Green Premium-produkt                                                                                                   |
| REACH-regulering               |  <a href="#">REACH-erklæring</a>     |
| EU RoHS-direktiv               | I overensstemmelse med undtagelser                                                                                      |
| Kviksølvfri                    | Ja                                                                                                                      |
| Kina RoHS-regulering           |  <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse |  Ja                                  |

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljømæssige oplysninger |  <a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>                                        |
| Cirkularitetsprofil      | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser                                                                                                                     |
| WEEE                     | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Halogenindhold           | Halogenfrit produkt                                                                                                                                             |

### Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

### Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

### Samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|