



Egenskaber

Enhedens anvendelse	Distribution
Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iC60
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enheds forkortelse	"iC60L"
Polbeskrivelse	3P
Antal beskyttede poler	3
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	DC AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	B
Brydeevne	15000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1 50 KA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 70 KA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 70 KA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 20 KA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 25 KA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 20 kA Icu ved <= 180 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori	Kategori A i henhold til EN 60947-2 Kategori A i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN 60898-1" Ja i henhold til EN 60947-2 Ja i henhold til "IEC 60898-1" Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder	EN 60947-2 "IEC 60898-1" IEC 60947-2 "EN 60898-1"

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	"4 x In +/- 20 %"
[Ics] Nominel brydeevne	12,5 KA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 12,5 KA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 25 KA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 25 KA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % i henhold til "EN 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % i henhold til "IEC 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 125...180 V DC 20 KA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 125...180 V DC
Begrænsningsklasse	3 i henhold til "EN 60898-1" 3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2

[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til EN 60947-2 6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokationsindikator	Trip indikator
Montagemåde	Fast
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok	Top eller bund: Ja
Antal moduler á 9 mm	6
Højde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	78,5 mm
Vægt	0,375 kg
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Enkel klemrække (top eller bund) 1...25 mm² stiv Enkel klemrække (top eller bund) 1...16 mm² Fleksibel
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Separat blok

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP20 i henhold til EN 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til EN 60947-2 3 i henhold til IEC 60947-2
Overspændingskategori	IV
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,3 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Pakke 1 Vægt	330,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	7,8 cm
Pakke 2 Bredde	9,7 cm
Pakke 2 Længde	22,2 cm
Pakke 2 Vægt	1,378 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	44
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	15,871 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Halogenfrit produkt

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------