



Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produkt navn	"Acti 9 iQuick PRD"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enheds forkortelse	"iQuick PRD40r"
Enhedens anvendelse	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR NF
Polbeskrivelse	3P + N
Fjernsignalling	Med
Signalkontaktsammensætning	SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TN-S TT

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 20 kA (L/PE) Fælles mode: 20 kA (N/PE) Differential tilstand: 20 kA (L/N)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 40 kA L/PE Fælles mode: 40 kA N/PE Differential tilstand: 40 kA L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 264 V N/PE Fælles mode: 350 V L/PE Differential tilstand: 350 V L/N
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,5 kV type 2 L/PE Fælles mode <1,5 kV type 2 N/PE Differential tilstand <2,5 kV type 2 L/N
Adskillertype	Integreret frekvensomformer - Icu 20 kA
Signalkredsspænding	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	14,7
Højde	94 mm
Bredde	131,5 mm
Dybde	75,9 mm
Vægt	0,86 kg
Farve	Hvid (RAL 9003)
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm ² Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...25 mm ²
Tilspændingsmoment	2,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK05 conforming to IEC 62262
Relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,500 cm
Pakke 1 Længde	11,000 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Pakke 1 Vægt	891,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	11,180 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele og kabler

Logistik informationer

Oprindelsesland	HU
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------