



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 iQuick PRD
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	IR110
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	NF KEMA-KEUR
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-S TT

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2 + 3-as típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 2 kA (L/R = 1 ms) Közös módú: 2 kA (N/PE) Differenciál módú: 2 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms Közös módú: 8 kA N/PE Differenciál módú: 8 kA L/N
[Uoc] nyitott feszültség	10 kV 3-as típus közös módú L/R = 1 ms 10 kV 3-as típus közös módú N/PE 10 kV 3-as típus differenciál módú L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 264 V N/PE Közös módú: 350 V L/R = 1 ms Differenciál módú: 350 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms Közös módú <1,7 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,2 kV 2-es típus L/N Közös módú <1,4 kV 3-as típus L/R = 1 ms Differenciál módú <1,4 kV 3-as típus L/N Közös módú <1,5 kV 3-as típus N/PE
Szakaszolókapcsoló típusa	Integrált megszakító - Icu 25 kA
Jelzőkör feszültség	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipszes (DIN sín)
9 mm-es osztások	8
Magasság	94 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	75,9 mm
Nettó súly	0,43 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)

Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...25 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...25 mm ²
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m

Környezet

IK védettségi fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	488,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	13,889 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------