



Γενικός

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi C120
Περιγραφή πόλων	3Π
[In] ονομαστικό ρεύμα	125 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	300 mA
Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη	Επιλεκτικής προστασίας
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος AC

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230...415 V AC 50/60 Hz
Residual current tripping technology	Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV conforming to IEC 60947-2
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Αποστάσεις 9 mm	10
Ύψος	95 mm
Πλάτος	171 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	0,5 kg
Χρώμα	White
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Tunnel type terminals 1...35 mm ² flexible Tunnel type terminals 1...50 mm ² rigid
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	15 mm
Ροπή σύσφιξης	3.5 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 61009
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Βαθμός ρύπανσης	3 conforming to IEC 60947-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-5...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...60 °C

Ποσότητα συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	588 g
Ύψος συσκευασίας 1	9 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	13,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1	25 cm
Τύπος συσκευασίας 2	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	8
Βάρος συσκευασίας 2	5,222 kg
Υψος συσκευασίας 2	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	30 cm
Μήκος συσκευασίας 2	40 cm

Offer Sustainability

Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Contractual warranty

Εγγύηση	18 months
---------	-----------