



Egenskaber

Range of product	Acti 9
Produkttype	OC kontakt
Enheds forkortelse	OF
Signalkontaktsammensætning	C/O
[In] mærkestrøm	0,1...6 A ved 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A ved 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A ved 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A ved 24 V, DC 0,1...2 A ved 48 V, DC 0,1...1,5 A ved 60 V, DC 0,1...1 A ved 130 V, DC
Antal moduler á 9 mm	1

Produktinformationer

[Ui] Isolationsspænding	500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Montagemåde	Clip-on
Montagested	Left side of circuit-breaker
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinn/distributionsblok	Top: Ja
Højde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Vægt	30 g
Farve	Hvid
Tilslutningsklemmer	Fjeder klemmer (bund) 1 kabel(er) 0,5...2,5 mm ² - stiv Fjeder klemmer (bund) 2 kabel(er) 1,5 mm ² - Fleksibel Fjeder klemmer (bund) 2 kabel(er) 1,5 mm ² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	9 mm
Tilspændingsmoment	1 N.m bund

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 "GB/T 14048.5"
Produktcertificeringer	CE[RETURN]"UKCA"
Kvalitetsmærker	EAC CCC
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,000 cm
Pakke 1 Længde	7,800 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Pakke 1 Vægt	36,700 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	26,600 cm
Pakke 2 Vægt	498,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	108
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	4,971 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr