




Κύριος

Σειρά	Acti 9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi iC60
Περιγραφή πόλων	3Π
[In] ονομαστικό ρεύμα	25 A
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	30 mA
Χρονοκαυστήρηση προστασίας διαρροής ως πρ	Στιγμιαίο
Earth leakage protection type	Τύπος AC
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	400...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 61009-2-1
Πρότυπα	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Αποστάσεις 9 mm	6

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Τεχνολογία αφόπλισης διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Εύρος συμβατότητας	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Συμβατότητα προϊόντος	Μονός ακροδέκτης
Τοπική σηματοδότηση	Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Κάτω μέρος: NAI
Ύψος	91 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	73,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,21 kg
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...25 mm ² άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...16 mm ² εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτης καλωδίου κάτω για 1 καλώδιο(α) 1...16 mm ² εύκαμπτο με ακροδέκτη καλωδίου
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm for κάτω μέρος connection
Ροπή σύσφιξης	2 N.m κάτω μέρος

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP20 conforming to JIS C 4520 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to JIS C 4520
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κρουστική ανοχή 8/20 μs, 250 A συμμόρφωση με IEC 61009-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-5...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	200,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,476 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	 Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------