

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ACW5M119012 PRESSOSTAT - WITH 0,07 TO 7,6 BARS - ACW5



Основни

Гама на продукта	Telemecanique Pressure sensors XM
Наименование на сензор за натиск/налягане	ACW
Тип сензор за налягане	Електромеханичен сензор за натиск
Специфично приложение на продукта	За регулиране между 2 прага
Тип мерене	Настройваем диапазон
Тип и състав на контактите	1 C/O snap действие
Кабелен вход	1 entry tapped for ISO M20 cable gland
Тип на флуидна връзка	G 1/4 (женски) в съответствие с ISO 228
Материали в контакт с течности	Фосфорен бронз
Pressure rating	5,2 bar
Регулируемо ниво на превключване при намаляне на налягането	0,07...5,2 bar
Регулируемо ниво на превключване при покачване на налягането	0,37...6,2 bar
Механизъм налягане	#N/A
Тип на електрическата верига	Контролна верига

Допълнителни устройства

Електрическо свързване	Самозатягащи се клеми 1 x 1...2 x 2.5 mm ²
Контролирана течност	Въздух (-73...125 °C) Hydraulic oil (-73...125 °C) Non-corrosive fluid (-73...125 °C)
Защита от късо съединение	10 A Карта предпазител gG
Материал на таблото	Zinc alloy
Възможна ралзика мин при ниска настройка	0,3 bar
Възможна ралзика мин при висока настройка	0,3 bar
Възможна ралзика макс при ниска настройка	1 bar
Възможна ралзика макс при висока настройка	1 bar
Максимално допустимо налягане на цикъл	7 bar
Механична издръжливост	1000000 cycles
Настройки	Външно
За локално показване	Без
Описание на клеморед ISO n°1	(3-4)NO (1-2)NC
Широчина	88 mm
Височина	167 mm
Дълбочина	68 mm
Нето тегло на продукта	1,55 kg

Околна среда

Защитни мерки	TC
Стандарти	IEC 60947-5-1 CE
Продуктови сертификати	UL сертифициран[RETURN]CSA
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Температура на околния въздух при работа	-56...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	1,551 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества