



Επισκόπηση

Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα
------------------	------------------------------

Κύριος

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Ονομαστική ισχύς σε W	195 W
Ονομαστική ισχύς σε VA	325 VA
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 υπερτάσεις 2 IEC Jumpers
Number of rack unit	0U
Αριθμός καλωδίων	1
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
Εξοπλισμός	Παρεχόμενος εξοπλισμός 302 x Παρεχόμενος εξοπλισμός 30Αποσπώμενα καλώδια ρεύματος IEC C13 σε IEC C14 Παρεχόμενος εξοπλισμός 30Εγχειρίδιο χρήστη

Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	0
Number of battery free slots	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	6 h
Ποσότητα RBC™	1
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	7,0 Ah
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας (Watt)	14 W rated
Battery power in VAh	86 VAh runtime
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	4...6 έτος/η
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	0

Γενικά

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Φυσικά στοιχεία

Χρώμα	Χρώμα 1Μπεζ
Ύψος	16,5 cm
Πλάτος	9,1 cm
Βάθος	28,4 cm
Βάρος προϊόντος	5,73 kg
Τοποθεσία στερέωσης	Πρόσοψη
Mounting preference	No preference
Τρόπος τοποθέτησης	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Συμβατό UPS	No

Είσοδος

Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Όρια τάσης εισόδου	180...266 V
Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου	7 A
Switching current capacity	7 A

Εξοδος

Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	210 W
Μέγιστη συχνότητα εξόδου	47...63 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος 50/60 Hz +/- 1 Hz χωρίς συγχρονισμό
Τοπολογία	Άμεση ετοιμότητα
Τύπος κυματομορφής	Βηματική προσέγγιση σε ημιτονοειδές σήμα
Maximum configurable power in VA	350 VA
Χρόνος μεταφοράς	6 ms typical : 10 ms maximum

Συμμόρφωση

Πιστοποιήσεις προϊόντος	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Πρότυπα	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Περιβαλλοντικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...40 °C
Σχετική υγρασία	Σχετική υγρασία 100...95 %
Υψόμετρο λειτουργίας	0...10000 ft
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-15...45 °C
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 %
Υγρασία αποθήκευσης	0,0000000000...15240,0000000000 m
Έκλυση θερμότητας online	19 Btu/h

Επικοινωνίες και διαχείριση

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Προστασία από υπερτάσεις και φιλτράρισμα

Απορρόφηση υπερτάσεων	310 J
Φιλτράρισμα	Συνεχές φιλτράρισμα πολυπολικού θορύβου: 5% διέλευση υπερτάσεων ieee: μηδενικός χρόνος απόκρισης σύσφιξης: πληροί το πρότυπο ul 1449

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,8 cm
Package 1 Width	36,8 cm
Package 1 Length	24,1 cm
Package 1 Weight	6,73 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	2 years repair or replace
---------	---------------------------