



### Fő jellemzők

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa      | Standard duty capacitor                    |
| Hálózati frekvencia               | 50/60 Hz                                   |
| Sorozatnév                        | EasyLogic PFC Capacitor                    |
| Hálózati harmonikus tartalom      | <= 10 %                                    |
| Electrical parameters             | 25 Kvar 440 V 50 Hz<br>30 kvar 440 V 60 Hz |
| Maximális megengedhető feszültség | 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)              |
| Continuous overcurrent capacity   | 1.5 x In                                   |
| Névleges feszültség               | 440 V AC 50/60 Hz                          |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielektromos veszteség               | < 0.2 W/kvar                                                                                                                                                                    |
| Teljesítményveszteségek              | < 0,5 W/kVAr                                                                                                                                                                    |
| Kapacitív tűrés                      | - 5% – 10%                                                                                                                                                                      |
| Feszültségteszt                      | 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s<br><= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s<br>≥ 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s |
| Bekapcsolási túláram                 | 200 x In                                                                                                                                                                        |
| Maximum switching operation per year | 5000                                                                                                                                                                            |
| Élettartam órákban                   | 100000 óra                                                                                                                                                                      |
| Szigetelőanyag                       | Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözzel,                                                                                                                                  |
| Impregnáló anyag                     | Nem-PCB lágy PUR gyanta<br>Biológiailag lebontható                                                                                                                              |
| A telepítés típusa                   | Beltéri telepítés                                                                                                                                                               |
| Csatlakozás típusa                   | ClampTite csatlakozó                                                                                                                                                            |
| Szerelési mód                        | Függőleges                                                                                                                                                                      |
| Átmérő                               | 90 mm                                                                                                                                                                           |
| Magasság                             | 308 mm                                                                                                                                                                          |
| Nettó súly                           | 2,3 kg                                                                                                                                                                          |

### Környezet

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60831-1<br>IEC 60831-2 |
| IP védettség szint                            | IP20                       |
| Működési magasság                             | 2000 m                     |
| Hőmérsékleti osztály                          | D                          |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...55 °C                |
| Relatív páratartalom                          | 95 %                       |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 28 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 9 cm      |
| 1. csomag hossza                     | 9 cm      |
| 1. csomag súlya                      | 2,269 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8         |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm     |
| 2. csomag szélessége                 | 40 cm     |
| 2. csomag hossza                     | 60 cm     |
| 2. csomag súlya                      | 19,404 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 32        |
| 3. csomag magassága                  | 80 cm     |
| 3. csomag szélessége                 | 80 cm     |
| 3. csomag hossza                     | 60 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 86,116 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                     |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                                                                      |
| Körköröségi profil                                             | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                                                                                                            |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|