



Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofd

Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Batterijtype	Loodzuur batterij
Topologie	Lijn interactief
Quantity per set	Set van 1
Reset	Automatische reset
Range of product	Easy UPS 1Ph BVS-serie

Complementair

Installatietype	Binnen
Overspanningsenergie	156 J
Type signaal	Benadering van sinusgolf in stappen
Beveiligingstype	Overspanningsbeveiligingsinrichting (SPD) Installatieautomaat (MCB) Zekering
Ingangsspanning	230 V AC
Uitgangsspanning	230 V
IP-beschermingsgraad	IP20
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms
Network frequency	45...65 Hz
Stroombereik	1000 VA 600 W
Elektrische aansluiting	Invoer: 1 inlaat Schuko CEE 7/P Uitvoer: 4 uitgang Schuko CEE 7
Lokale signalering	Alarm, karakteristiek voor batterij bijna leeg Alarm, continue of intermitterende toon voor overbelasting LED voor batterijstatus
Aantal batterijen	1
Oplaadtijd	8 h
Batterij voltage	12 V
Batterijcapaciteit	9,0 AH
Levensduur batterij	5 yr
Gewicht product	5,7 kg
Hoogte	92,5 mm
Breedte	160,5 mm
Diepte	305 mm

Omgeving

Relatieve vochtigheid	0...90 %, niet-condenserend
Operating altitude	0...6561 Voet
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Product certifications	CE

Fysiek

Mounting support	Wand Bodem
------------------	---------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Package 1 Weight	5,702 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	23,458 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	199,664 kg
SCC14	10731304338403

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	2 years
----------	---------