



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	DF3
Termékkompatibilitás	DF3FA fuse cartridge striker DF3FN fuse cartridge striker DF22AM segédérintkező csoport
Pólusok megnevezése	3P
Olvadóbiztosító méret	22 x 58 mm
Biztosíték típusa	, gG , aM
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 6 V DC
Le névleges üzemi áram	125 A
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	8 kV
Szabályzott csúcs ellenállási áram	19 kA UTE C80-810-zel megfelel IEC 60269-1/2
Rövidzár ellenállóképesség	120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3 120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3 80 kA 6 V megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]UL recognized E40747 CCN IZLT2[RETURN]CSA-Ex[RETURN]EAC
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet	Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5...35 mm ² merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5...25 mm ² merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5...35 mm ² rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5...25 mm ² rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték	4 N.m
Magasság	127,5 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	76,5 mm
Nettó súly	0,654 kg
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-20...60 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
IP védettségi fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés	TH kérésre
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód	DF22

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,750 cm
1. csomag szélessége	10,500 cm
1. csomag hossza	7,700 cm
1. csomag súlya	577,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	13,500 cm
2. csomag hossza	23,200 cm
2. csomag súlya	1,155 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	18
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	10,991 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------