



Hoofd

Productgamma	Mureva BOX
Product type	Kabeldoos
Hoeveelheid per pakket	5 stuks

Complementair

Montage	Oppervlak
Kabelinvoer	Doorvoerbuizen
Bevestigingsmethode	Knijper: kap
Binnenafmetingen	60 x 60 x 40 mm
Nummer kabelinvoer	4 diameter: 20 mm
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): behuizing PP (polipropyleen): kap SBS (styreen butadeen styreen): afdichting
Elektrische isolatieklasse	Klasse II conform aan IEC 536
Height	50 mm
Width	72 mm
Depth	72 mm
Net weight	0,044 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
Brandwerendheid	650 °C
Standards	EN 60670 CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	46 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------