



Hoofd

Productgamma	Mureva BOX
Product type	Kabeldoos
Hoeveelheid per pakket	1 stuk

Complementair

Montage	Oppervlak
Kabelinvoer	Doorvoerbuizen
Bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd: kap
Binnenafmetingen	150 x 105 x 80 mm
Nummer kabelinvoer	10 diameter: 25 mm
Materiaal	PP (polipropyleen): kap SBS (styreen butadeen styreen): afdichting
Elektrische isolatieklasse	Klasse II conform aan IEC 536
Height	85 mm
Width	165 mm
Depth	125 mm

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
Brandwerendheid	750 °C
Standards	EN 60670 CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	317 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	12,225 kg

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	133 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	156,7 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------