



#### Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték              | Asfora                             |
| Termékcsalád                 | Asfora                             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Keret                              |
| Sorolás száma                | 4-es sorolás                       |
| Telepítési irány             | Vízszintes                         |
| A csomagolás típusa          | Tasakos                            |
| Színárnyalat                 | Fehér                              |
| Anyag                        | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Magasság                     | 83 mm                              |

#### Kiegészítő jellemzők

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Felületkezelés    | Fényes   |
| IP védettségi fok | IP20     |
| Szélesség         | 296 mm   |
| Mélység           | 9 mm     |
| Kiálló mélység    | 9 mm     |
| Nettó súly        | 0,036 kg |

#### Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 1,000 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 8,000 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 30,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 38,000 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 75         |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 3,209 kg   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 3. csomagban          | 2400       |
| 3. csomag magassága                  | 130,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 114,688 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezetvédelmi közzététel |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                         |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|