



### Fő jellemzők

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Termékcsalád                  | Asfora           |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Csatlakozóaljzat |
| Aljzatszám                    | 2                |
| Aljzatok pólusainak kiosztása | 2P + F           |
| Színárnyalat                  | Fehér            |
| A csomagolás típusa           | Tasakos          |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Készülék bemutatása             | Komplett termék                                               |
| Készülék felszerelése           | Süllyesztett                                                  |
| Rögzítési mód                   | Karmok54...72 mm                                              |
| Aljzat szabványa                | CEE 7/3                                                       |
| Aljzat szabványától eltérés     | Csatlakozóaljzat                                              |
| Aljzat szabványának leírása     | Oldalsó földcsatlakozás                                       |
| Teljesítménytartomány           | 3680 W                                                        |
| Névleges áram                   | 16 A -250 V AC                                                |
| Felületkezelés                  | Fényes                                                        |
| Anyag                           | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret<br>ASA + PC: fedlap |
| Vezeték hosszúság               | 11 mm                                                         |
| Vezető anyaga                   | Réz                                                           |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Kiemelőkarok                                                  |
| Kábelek száma                   | 2 vezeték(ek)2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Kábel merevsége                 | Tömör sodrott<br>Merev<br>Rugalmas                            |
| Mennyiség készletenként         | 1                                                             |
| IP védettségi fok               | IP20                                                          |
| Kiálló mélység                  | 23 mm                                                         |
| Szélesség                       | 83 mm                                                         |
| Magasság                        | 123 mm                                                        |
| Mélység                         | 46 mm                                                         |

### Környezet

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Szabványok          | IEC 60884-1    |
| Terméktanúsítványok | VDE[RETURN]UKR |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 5,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 9,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 12,500 cm |
| 1. csomag súlya                      | 102,300 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 10,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 20,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 31,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,125 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 50        |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 6,536 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                 |
| Mérgező nehézfémektől mentes  | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging         | Yes                                                                                                                                                               |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|