



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzatszám	2
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Színárnyalat	Antracit
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Komplett termék
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok54...72 mm
Aljzat szabványa	CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A -250 V AC
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret ASA + PC: fedlap
Vezeték hosszúság	11 mm
Vezető anyaga	Réz
Csatlakozások - bekötési pontok	Kiemelőkarok
Kábelek száma	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Kábel merevsége	Rugalmas Tömör sodrott Merev
Mennyiség készletenként	1
IP védettségi fok	IP20
Kiálló mélység	23 mm
Szélesség	83 mm
Magasság	123 mm
Mélység	46 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	AENOR[RETURN]VDE[RETURN]UKR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	12,500 cm
1. csomag súlya	102,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	20,000 cm
2. csomag hossza	31,000 cm
2. csomag súlya	1,123 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	5,960 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre