



### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terméksalád                  | EVlink                                                                                                                                               |
| Termék neve                  | EVlink parking                                                                                                                                       |
| Termék vagy alkatrész típusa | Töltőállomás                                                                                                                                         |
| Készülék rövid neve          | EVF2                                                                                                                                                 |
| Pólusok leírása              | 3P+N esetén betápláló áramkör<br>1P+N esetén vezérlő áramkör                                                                                         |
| Szerelési mód                | Talajon álló                                                                                                                                         |
| Ajánlat típusa               | Szabványos                                                                                                                                           |
| Névleges tápfeszültség       | 230 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör<br>380...415 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör                                                                       |
| Földelő rendszer             | TT<br>TN<br>IT                                                                                                                                       |
| Töltőcsatlakozók száma       | 1                                                                                                                                                    |
| Csatlakozó típus             | Jobb: T2 / ezüst bevonatú érintkezők                                                                                                                 |
| Maximum supply current       | 32 A esetén T2                                                                                                                                       |
| Maximális teljesítmény       | 22 kW esetén T2                                                                                                                                      |
| Beléptetőrendszer            | Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 14443 A and B<br>Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 15693<br>Azonosító kártya RFID megfelel ISO 14443-4 A |

### Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezérlés típusa              | 1 piros nyomógomb, funkció: stop<br>1 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása                                                                                                         |
| Helyi jelzés                 | Törtésre: 1 LED (zöld) (villogás) mellett oldal<br>Elérhető: 1 LED (zöld) mellett elülső borítás<br>Fenntartott: 1 LED (narancs) mellett elülső borítás<br>Hiba: 1 LED (piros) mellett elülső borítás |
| Kommunikációs port protokoll | OCPP 1.6                                                                                                                                                                                              |
| Konfiguráció / Arhitektúra   | Clustered architecture<br>Álló kialakítású                                                                                                                                                            |
| Működtetés és karbantartás   | Terhelés-felügyelet<br>Megszakító állapotjelzés<br>Töltés felfüggesztés<br>Részletes töltés adatok<br>Diagnosztikai lehetőségek<br>Felhasználói jogosultságok konfigurálása                           |
| Webszerver                   | Beágyazott                                                                                                                                                                                            |
| Ethernet szolgáltatás        | Konfigurálás webszerveren keresztül                                                                                                                                                                   |
| Szabványok                   | IEC 61851-1<br>IEC 61851-22                                                                                                                                                                           |
| Terméktanúsítványok          | ZE Ready[RETURN]CE[RETURN]EV Ready[RETURN]CB                                                                                                                                                          |
| Magasság                     | 1146 mm                                                                                                                                                                                               |
| Szélesség                    | 413 mm                                                                                                                                                                                                |
| Mélység                      | 220 mm                                                                                                                                                                                                |
| Nettó súly                   | 50 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Szín                         | Elülső borítás: fehér (RAL 9003)<br>Oldal: szürke (RAL 7016)                                                                                                                                          |

## Környezet

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi szint                           | IP54 nem terhelt megfelel IEC 61851-1<br>IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1      |
| IK védelmi fokozat                            | IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22<br>IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22 |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -30...50 °C megfelel IEC 61851-22                                                      |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz   | -40...80 °C                                                                            |
| Üzemi magasság                                | 0...2000 m megfelel IEC 61851-22                                                       |
| Relatív páratartalom                          | 0...95 %                                                                               |

## Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 38,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 45,0 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 128,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 58,0 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                       |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                        |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                  |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                       |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körkörösségi profil           |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |