



## Fő jellemzők

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Termékcsalád                 | EVlink                 |
| Termék neve                  | EVlink Wallbox         |
| Termék vagy alkatrész típusa | Töltőállomás           |
| Készülék rövid neve          | EVH2                   |
| Pólusok leírása              | 3P+N                   |
| Szerelési mód                | Falra szerelhető       |
| Ajánlat típusa               | Szabványos             |
| Maximális teljesítmény       | 22 kW 32 A             |
| Töltőcsatlakozók száma       | 1                      |
| Csatlakozás típus            | Mellékelt kábel T2 4 m |
| Beléptetőrendszer            | Kulcs                  |

## Kiegészítő jellemzők

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges tápfeszültség | 380...415 V AC 50/60 Hz                                                            |
| Földelési rendszer     | TT<br>TN                                                                           |
| Bemenetek száma        | 1                                                                                  |
| Bemenet típusa         | Kontaktus esetén teljesítmény-korlátozás<br>Kontaktus esetén késleltetett töltés   |
| Vezérlés típusa        | 1 fehér gomb, funkció: leállítás/újraindítás<br>Zöld gomb, funkció: kábel kioldása |
| Helyi jelzés           | 1 többszínű LED, funkció: állapot visszajelzés                                     |
| Magasság               | 480 mm                                                                             |
| Szélesség              | 330 mm                                                                             |
| Mélység                | 170 mm                                                                             |
| Nettó súly             | 7,5 kg                                                                             |
| Szín                   | Fehér (RAL 9003)<br>Szürke (RAL 7016)                                              |
| Szabványok             | IEC 62196-1<br>IEC 62196-2<br>IEC 61851-22<br>IEC 61851-1                          |
| Terméktanúsítványok    | CB[RETURN]CE                                                                       |

## Környezet

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| IP védettségi szint                           | IP54 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védelmi fokozat                            | IK10 megfelel IEC 62262    |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -30...50 °C                |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz   | -40...80 °C                |
| Relatív páratartalom                          | 5...95 %                   |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 27,2 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 40 cm     |
| 1. csomag hossza                     | 53,2 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 10,3 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4         |
| 2. csomag magassága                  | 50,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 60,0 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 80,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 50,356 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                       |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                        |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                  |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                       |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                   |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                     |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>             |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |