



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	FT
Készülék rövid neve	GV2AK
Termék vagy alkatrész típusa	Kombinációs blokk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys TeSys DF

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	LC1D09...D38 Illesztőlemez
Pólusok megnevezése	3P
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Nettó súly	0,016 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1. csomag hossza	7,500 cm
1. csomag súlya	18,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	15,000 cm
2. csomag súlya	234,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	140
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	3,750 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------