



## Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Thalassa                                                                                                         |
| Készülék rövid neve          | GV2MP                                                                                                            |
| Termék vagy alkatrész típusa | Motor indító                                                                                                     |
| Motorindító típusa           | Nem irányváltó                                                                                                   |
| Pólusok megnevezése          | 3P                                                                                                               |
| Felhasználási kategória      | AC-3e<br>AC-4                                                                                                    |
| Motor teljesítmény kW        | 2,2 kW -400/415 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW -440 V AC 50/60 Hz<br>3 kW -440 V AC 50/60 Hz<br>3 kW -500 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V DC                                                                                                          |
| Mágneses kioldási áram       | 78 A                                                                                                             |

## Kiegészítő jellemzők

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék összetétele                | 1 3-pólusú védőrelé LC1D<br>1 motorvédő kapcsoló, típusa GV2P<br>1 GV2AF3 kombinált blokk                                                                                                              |
| Koordináció típusa                  | 1-es típus, koordináció                                                                                                                                                                                |
| Thermal protection adjustment range | 4...6,3 A                                                                                                                                                                                              |
| Megszakítási kapacitás              | 50 kA Iq -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2<br>50 kA Iq -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2<br>50 kA Iq -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Nettó súly                          | 0,46 kg                                                                                                                                                                                                |
| Magasság                            | 152 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Szélesség                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Mélység                             | 87 mm                                                                                                                                                                                                  |

## Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 5,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                | 8,5 cm   |
| 1. csomag hossza                    | 15,8 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 518,0 g  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban         | 12       |
| 2. csomag magassága                 | 15,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                    | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                     | 6,523 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                | <a href="#"> REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#"> Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#"> Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#"> A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | <a href="#"> Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                          |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|