




Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Termék vagy alkatrész típusa	Kézi forgatású mechanizmus
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Vezérlő tartozék
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített
Fogantyú színe	Fekete
Fogantyú homloklap színe	Fekete
Jelölés	OFF - Trip - ON
Forgatófogantyús lakat	Függőzár BE állásban 1 ... 3 lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys CAD TeSys TeSys DF
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelési hely	Szekrényajtó
Reteszelési opciók leírása	1 - 3 függőzár Ø 4 - Ø 8
Hátfal/ajtó távolság	214...627 mm

Környezet

IP védettség fok	IP54
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	45,9 cm
1. csomag súlya	694,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	8,931 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ