



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa	Test meter
Tápellátás	2 Zigbee 3 V

Kiegészítő jellemzők

Kijelző digitek	3,5
Beállítás típusa	Automatikus visszaállítás (nullázás)
Signaling function	Lemerülő telep kijelzése által vizuális
Rendelkezésre álló funkció	Audible continuity High precision measuring Tactile barrier for safety Data hold function
Mérés típusa	Feszültség DC: 200mV/2/20/200/600 V RMS hatásos teljesítmény: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Feszültség AC: 2/20/200/600 V Áram AC: 2/20/200/600 A Cos ϕ : < 30 Ohm Földzárlat impedanciája: 1.5 V
Mérési kategória	III. kategória 600 V
Nyelv	Spanyol Magyar Német Portugál Francia Lengyel
Magasság	190 mm
Szélesség	76 mm
Mélység	36 mm
Tömeg	160 g A bluetooth segítségével

Környezet

Szabványok	IEC 61010
------------	-----------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,4 cm
1. csomag szélessége	16 cm
1. csomag hossza	29,1 cm
1. csomag súlya	314 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30 cm

2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen