



### Κύρια

Σειρά	Thorsman
Όνομα προϊόντος	Thorsman 50 LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Λάμπα εργασίας
Πηγή φωτεινότητας	120 x SMD LED 5630 50 W

### Συμπληρωματικό

Τύπος εγκατάστασης	Εξωτερικού χώρου Εσωτερικού χώρου
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	100...240 V
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας	2P + E
Πρότυπο πρίζας	Schuko/FR
Standard έξοδος	Schuko DE
Αριθμός ανοιγμάτων πριζών	2
Φωτεινή ροή	4000 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας	50000 h
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων	R <sub>a</sub> =80
Γωνία δέσμης	100 °
Μονωτικό υλικό καλωδίων	Νεοπρένιο
Υλικό	TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς cord H07RN-F3G1.5 3 m
Ύψος	300 mm
Πλάτος	305 mm
Βάθος	117 mm
Βάρος προϊόντος	2,43 kg
Στοχοθετημένη χώρα	Γερμανία

### Περιβάλλον

Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Στεγανό Ανθετικό στην σκόνη
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Σήματα ποιότητας	CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...40 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	2,838 kg
Ύψος συσκευασίας 1	13 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	31 cm
Μήκος συσκευασίας 1	36,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2	CAR
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	4
Βάρος συσκευασίας 2	12,085 kg
Ύψος συσκευασίας 2	33,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	38,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2	54,5 cm

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>