



Hoofd

Range	Thorsman
Range of product	PROchantier
Product name	Thorsman kabelhaspel Professional
Product or component type	Verlengsnoerspooel
Device application	Voeding
[Ue] rated operational voltage	230 V
[In] rated current	13 A
Nummerstekkerbus	4
Kleurtint	Groen/zwart

Complementair

Standaard stopcontact	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
Kabellengte	25 m
Cable cross section	1,5 mm ²
Type kabel	H07RN-F3G1.5
Height	289 mm
Width	377 mm
Depth	220 mm
Net weight	7,23 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44
IK-beschermingsgraad	IK08

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	37,0 cm
Package 1 Weight	8,97 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur