



Fő jellemzők

Product range	Thorsman TET
Product type	Kábelátvezető gyűrűk
Colour	Szürke
Quantity per package	25 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Anyag	EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
ISO menet	M50
Kábel külső átmérője	26...35 mm
Fúrási átmérő	50,7 mm
Magasság	13 mm
Szélesség	20 mm
Hosszúság	20 mm

Környezet

IP-Class	IP671
----------	-------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1. csomag hossza	6,0 cm
1. csomag súlya	43,9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	9,0 cm
2. csomag szélessége	15,0 cm
2. csomag hossza	28,0 cm
2. csomag súlya	1,1 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------