



Peamine

Tootevalik	OptiLine 45
Cabling installation system	Post
Product type	Post
Type of post	One-sided
Pole/post surface finish	Anodized

Täiendav

Colour	Natural
Kinnitusrežiim	Screw-fixed
Front opening size	45 mm
Materjal	Alumiinium anodized
Quantity package 1 / unit	Komplekt 1
Kõrgus	700 mm
Laius	68 mm
Turusegment	Väikesed ärihooned Elamud

Keskkond

Standardid	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP kaitseaste	IP30

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Pakendi laius 1	17,6 cm
Pakendi pikkus 1	74,4 cm
Pakendi kaal 1	2,052 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	28
Pakendi kõrgus 2	67,0 cm
Pakendi laius 2	80,0 cm
Pakendi pikkus 2	120,0 cm
Pakendi kaal 2	67,4 kg

Pakkumise jätkusuutlikkus

Jätkusuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon
Ilma SVHC REACH-ta	Jah
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina EoHS regulatsioon	Hiina RoHS Deklaratsioon
RoHS eranditeave	Jah
Keskkonnavalendav avaldus	Toote Keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------