



Fő jellemzők

Range of product	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelátvezető gyűrűk
Colour	Szürke (RAL 7035)
Quantity per package	10 készlet

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Anyag	SEBS
Kábel külső átmérője	4...32 mm
Fúrási átmérő	36 mm

Környezet

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,2 cm
1. csomag szélessége	3,2 cm
1. csomag hossza	4 cm
1. csomag súlya	6 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------