



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	KAF2
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Termék kompatibilitása	VN20 VN12 V02...V2
Fogantyú színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Fogantyú homloklap színe	Fekete
Rotációs hajtás lakatolás	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Jelölés	0 - 1
Rögzítési mód	4 csavarral
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Magasság	60 mm
Szélesség	60 mm
Nettó súly	0,075 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP65
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	6,500 cm
1. csomag hossza	6,500 cm
1. csomag súlya	69,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,671 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	360
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	38,220 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------