



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	KAF3
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Termék kompatibilitása	V5 V6
Fogantyú színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Fogantyú homloklap színe	Fekete
Rotációs hajtás lakatolás	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Jelölés	0 - 1
Rögzítési mód	4 csavarral
Handle front plate dimension	90 x 90 mm
Magasság	90 mm
Szélesség	90 mm
Nettó súly	0,16 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP65
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,6 cm
1. csomag szélessége	9,2 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	194,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,17 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	77,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	26,37 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------