



Fő jellemzők

Termékcsalád	Canalis
Készülék rövid neve	KSA
Ajánlat típusa	Classic
Termék vagy alkatrész típusa	Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása	Horizontal distribution length
Termékkompatibilitás	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Conductors material	Alumínium
Áramsín polaritása	3L + N + PE
Leágazódobozok száma	12
Le névleges üzemi áram	160 A -35 °C
IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód	Csavarozható
Méret típusa	Rögzített
Hosszúság	3 m
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Pólusszám	4
Nulla helyzete	Fel
Szerelési pozíció	Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...690 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram	4,45 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram	22 kA
Elektromos csatlakozás	Saruk
Szélesség	54 mm
Magasság	146 mm
Nettó súly	13,4 kg
Leágazóegység intervallum	500 mm
Kisugárzott mágneses mező	0,41 µT
Hőfeszültség határérték	202000 kA².s
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 125 A 33...100 % 100 A
Feszültségledobás	<0,067 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,066 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,061 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,056 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (nélkül) 55 °C (leértékelési faktoral)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	7,300 cm
1. csomag hossza	311,000 cm
1. csomag súlya	13,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	49,500 cm
2. csomag szélessége	64,000 cm
2. csomag hossza	320,000 cm
2. csomag súlya	280,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------