



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Készülék alkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Funkcionális szekrény konfigurációtól függő Fém szekrény Indoor enclosure
Szekrény/mező leírás	Fali szekrény - szélesség 600 mm
Készlet összeállítás	Uprights Rear plate 2 side panel Top plate Bottom plate
További információ	Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate	Nélkül külön kell rendelni
Függőleges modulok (50 mm) száma	24
18 mm-es modulok száma soronként	24
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Termékbizonyítvány	AS/NZS[RETURN]EAC

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Rövidzárlati áram	50 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
Szabályzott csúcs ellenállási áram	53 kA megfelel IEC 61439-1
Villamos szigetelési osztály	Class II.
Anyag	Hőkezelt acél
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	595 mm
Magasság	1230 mm
Mélység	205 mm
Nettó súly	20 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettségi szint	IP30 előlappal IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IK védelmi fokozat	IK07 előlappal IK08 with transparent door IK10 műanyag szálalás optikai kábel
Mechanikai hibátűrési képesség	Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,300 cm
1. csomag szélessége	65,600 cm
1. csomag hossza	129,500 cm
1. csomag súlya	20,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P2M
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	94,500 cm
2. csomag szélessége	120,000 cm
2. csomag hossza	200,000 cm
2. csomag súlya	345,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen