



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt
Type of door	Teli
IP védettségi szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	1
Door opening angle	130°
Függőleges modulok (50 mm) száma	9
Szekrény anyaga	Kezelő (rotációs hajtás): poliamid Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	480 mm
Szélesség	300 mm
Mélység	33 mm
Nettó súly	2,08 kg
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	34,0 cm
1. csomag hossza	54,5 cm
1. csomag súlya	2,82 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	48
2. csomag magassága	96,0 cm

2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	147,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen