



### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | PrismaSeT                                                                                                               |
| Termékválaszték              | PrismaSeT G                                                                                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Ajtó                                                                                                                    |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT G szekrény                                                                                          |
| Tartozék                     | Ajtó<br>Fogantyú<br>Biztonsági kulcs (405 kulcs)<br>Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni<br>3 csuklópánt   |
| Type of door                 | Átlátszó                                                                                                                |
| IP védettségi szint          | IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel<br>IP30 ajtó nélkül<br>IP40 Ajtóval<br>IP41 ajtóval és esővédő tetővel |

### Kiegészítő jellemzők

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Installation description         | Álló szekrény - szélesség 850 mm                                      |
| Ajtó nyitási oldal               | Megfordítható                                                         |
| Reteszek száma                   | 3                                                                     |
| Door opening angle               | 130°                                                                  |
| Függőleges modulok (50 mm) száma | 36                                                                    |
| Szekrény anyaga                  | Kezelő (rotációs hajtás): poliamid<br>Üveg<br>Keret: kezelt acéllemez |
| Mennyiség készletenként          | 1 darab                                                               |
| Magasság                         | 1830 mm                                                               |
| Szélesség                        | 850 mm                                                                |
| Felületkezelés                   | Matt<br>Textured                                                      |
| Szín                             | Fehér (RAL 9003)                                                      |

### Környezet

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| IK védettségi fok | IK08 conforming to EN/IEC 62262 |
| Szabványok        | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2      |
| Védőkezelés       | Epoxigyanta bevonat             |

### Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 7,000 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 89,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 190,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 18,580 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAL        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10         |
| 2. csomag magassága                  | 85,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 120,000 cm |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 2. csomag hossza | 202,000 cm |
| 2. csomag súlya  | 215,000 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                           |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                           |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                          |