



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék	Door with frame Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt
Type of door	Teli
IP védettségi szint	IP55

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Fali szekrény - szélesség 600 mm Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	180°
Függoleges modulok (50 mm) száma	27
Szekrény anyaga	Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1450 mm
Szélesség	600 mm
Mélység	26 mm
Nettó súly	22,7 kg
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,500 cm
1. csomag szélessége	60,000 cm
1. csomag hossza	144,600 cm
1. csomag súlya	22,546 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	86,000 cm
2. csomag szélessége	120,000 cm

2. csomag hossza	202,000 cm
2. csomag súlya	478,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre