



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt
Type of door	Átlátszó
IP védettségi szint	IP55

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Fali szekrény - szélesség 600 mm Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	180°
Függoleges modulok (50 mm) száma	19
Szekrény anyaga	Üveg Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1050 mm
Szélesség	600 mm
Mélység	26 mm
Nettó súly	15,76 kg
Anyag	Üveg
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	60,0 cm
1. csomag hossza	104,0 cm
1. csomag súlya	15,45 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	88,0 cm

2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	166,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre