



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 2 csuklópánt 150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez Felületkezelő tartozék
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Type of door	Átlátszó
IP védeettségi szint	IP30

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Mező - szélesség 800 mm Mező - szélesség 650 + 150 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Retesek száma	2
Door opening angle	120°
Függleges modulok (50 mm) száma	36
Szekrény anyaga	Üveg Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1925 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	23,28 kg
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védeettségi fok	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	85,0 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	25,22 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	78,0 cm
2. csomag szélessége	120,0 cm
2. csomag hossza	202,0 cm
2. csomag súlya	272,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre