



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék	Ajtó Fogantyú Biztonsági kulcs (405 kulcs) Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni 150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez Felületkezelő tartozék 4 csuklópánt Poliuretán illesztés
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Type of door	Átlátszó
IP védettségi szint	IP55

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Mező - szélesség 800 mm Mező - szélesség 650 + 150 mm
Ajtó nyitási oldal	Megfordítható
Reteszek száma	3
Door opening angle	120°
Függőleges modulok (50 mm) száma	36
Szekrény anyaga	Üveg Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	1925 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	30 mm
Nettó súly	30,98 kg
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet

IK védettségi fok	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	83,5 cm
1. csomag hossza	203,5 cm
1. csomag súlya	30,98 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P2M

Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	83,0 cm
2. csomag szélessége	200,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	309,8 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre