



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Esztétikai név	Unica Plus
Sorolás száma	1-es sorolás
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Palaszürke
Dekoráció színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	14 mm
Nettó súly	0,022 kg
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	Alkohol Folyékony szappan UV-álló Benzin Fehéritő Olaj Ablaktisztító folyadék Aceton

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	20,600 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,500 cm
2. csomag szélessége	12,500 cm
2. csomag hossza	18,500 cm
2. csomag súlya	251,000 g

3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	80
3.csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,239 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------