



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Esztétikai név	Unica Plus
Sorolás száma	2-es sorolás függőleges
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Palaszürke
Dekoráció színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	161 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Nettó súly	0,035 kg
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	UV-álló Aceton Folyékony szappan Olaj Ablaktisztító folyadék Fehérítő Benzin Alkohol

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	16,000 cm
1. csomag súlya	34,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	6,500 cm
2. csomag szélessége	12,500 cm
2. csomag hossza	18,500 cm

2. csomag súlya	230,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,072 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------