



Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkt navn	"Resi9 MP"
Produkt type	Kapsling
Kapslingstype	Modulær kapsling
Antal 18 mm moduler pr. række	18
Antal vandrette rækker	1
Type dør	Plan
Bredde	Udvendig: 376 mm
Højde	Udvendig: 228 mm
Dybde	Udvendig: 101,5 mm

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
Antal moduler á 9 mm	36
Antal 18 mm moduler	18
[In] mærkestrøm	63 A
Skinnetype	35 mm asymetrisk skinne
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Kabelindføring	1 bare flange 1 kanal flange
Klemrækkefunktion	Earth / neutral
Antal klemrækker	1 jord (skruet fast) med 16 udgående 1 neutral (skruet fast) med 16 udgående
Fordelerblok for afgange	2 x 16 mm ² til jord 2 x 16 mm ² til neutral "6 x 6 mm ² " til jord "6 x 6 mm ² " til neutral 8 x 10 mm ² til jord 8 x 10 mm ² til neutral
Kapslingsmateriale	Bagpart: teknoplastik Dør: teknoplastik Fronten: teknoplastik
Indvendig dybde	80 mm
Farve	Dør: hvid (RAL 9003) Fronten: hvid (RAL 9003)
Marked segmentering	Mindre erhverv Bolig

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitetsmærker	IMQ
Brandmodstand	Dør: 650 °C Bagpart: 650 °C Fronten: 650 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IP kapslingsklasse	IK07
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,000 cm
Pakke 1 Længde	23,000 cm
Package 1 Length	37,500 cm
Pakke 1 Vægt	1,105 kg
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	6,365 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	80
Pakke 3 Højde	122,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	113,840 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold	Halogenfrit produkt

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------