



### Hoofd

Beschermde naam	M-Arc M-Plan M-Plan glass M-Star M-Elegance M-Smart System M
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
Standaard stopcontact	CEE 7 standaard
Extra informatie stekkerbus	Sluiting

### Complementair

Configuratie polen stopcontact	2P
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)
Connections - terminals	Schroefaansluitblok
Materiaal	Polycarbonaat glanzend
Oppervlaktebehandeling	Antibacterieel

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	75,0 g
Hoogte verpakking 1	4,0 cm
Breedte verpakking 1	7,1 cm
Lengte verpakking 1	7,1 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	865,0 g
Hoogte verpakking 2	9,1 cm
Breedte verpakking 2	18,1 cm
Lengte verpakking 2	27,1 cm
Type verpakking 3	CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	40
Gewicht verpakking 3	3,87 kg
Hoogte verpakking 3	18,5 cm
Breedte verpakking 3	30,0 cm
Lengte verpakking 3	40,0 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------