



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Tuimelaar
Beschermde naam	System Design
Kleurtint	Antraciet (RAL 7024)

Complementair

Aantal tuimelschakelaars	2
Bestemming product	Schakelaar
Extra informatie over bedrading apparaat	Met verlicht venster
Bevestigingsmethode	Met klem
Oppervlakte afwerking	Mat
Materiaal	Thermoplast
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	27 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	6,900 cm
Package 1 Length	7,400 cm
Package 1 Weight	30,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,600 cm
Package 2 Width	7,800 cm
Package 2 Length	12,500 cm
Package 2 Weight	176,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja

Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist