



#### Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | Merten System Design |
| Esztétikai név               | M-Elegance glass     |
| Termék vagy alkatrész típusa | Keret                |

#### Kiegészítő jellemzők

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sorolás száma       | 5-ös sorolás |
| Színárnyalat        | Onyx fekete  |
| Felületkezelés      | Fényes       |
| Felületkezelési mód | Átlátszó     |
| Anyag               | Üveg         |
| IP védettségi fok   | IP20         |
| Magasság            | 90 mm        |
| Szélesség           | 378 mm       |
| Mélység             | 12 mm        |

#### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 2,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 9,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 38,2 cm |
| 1. csomag súlya                      | 352,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 22      |
| 2. csomag magassága                  | 18,5 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 8,15 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                         |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                                            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes        | Igen                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                                       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                                         |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezetvédelmi közzététel |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                         |
| <b>Garancia</b>             |                                                                                                                               |
| Garancia                    | 18 months                                                                                                                     |