



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Afdekplaat
Bestemming product	Draaidimmer
Kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)

Complementair

Bevestigingsmethode	Met clips
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
Oppervlakte afwerking	Glanzend
IP-beschermingsgraad	IP20
Width	71 mm
Height	71 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,400 cm
Package 2 Width	7,800 cm
Package 2 Length	12,400 cm
Package 2 Weight	118,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	19,700 cm
Package 3 Width	30,600 cm
Package 3 Length	40,800 cm
Package 3 Weight	3,220 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------