




Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolóaktor
Működési mód	Kézi
Busz típusa	KNX
Moduláris készülék bővebb információ	Különböző fázisok csatlakoztathatóak
Érintkezők száma	8

Kiegészítő jellemzők

Rendelkezésre álló funkció	Áramérzékelés
Összesen 18 mm-es modulok	8
Rögzítés	DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
[In] névleges áramerősség	0,1...16 A
Terhelés típusa	Hagyományos izzó: ≤ 3600 W, 230 V AC Halogén lámpa: ≤ 2500 W, 230 V AC Hagyományos izzó: ≤ 1600 W, 100 V AC Hagyományos izzó: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogén lámpa: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogén lámpa: ≤ 2608 W, 240 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: ≤ 1086 VA, 100 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: ≤ 2500 VA, 230 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: ≤ 434 W, 100 V AC Motor: ≤ 1000 W, 230 V AC Motor: ≤ 1043 W, 240 V AC

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,200 cm
1. csomag szélessége	12,600 cm
1. csomag hossza	28,000 cm
1. csomag súlya	718,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	19,500 cm
2. csomag szélessége	30,700 cm
2. csomag hossza	40,200 cm
2. csomag súlya	4,686 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------