



Fő jellemzők

Termékválaszték	Spacial S24
Termék vagy alkatrész típusa	Fényerőszabályozó aktor
Működési mód	KNX buszrendszer
Busz típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	DIN sín
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kimenetek száma	2
Terhelés típusa	Kisfeszültségű halogén: 20...350 W -230 V Izzólámpa: 20...350 W -230 V Halogén lámpa: 20...350 W -230 V RC LED lamp: 2...200 W -230 V RL LED lamp: 2...60 W -230 V

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,400 cm
1. csomag szélessége	12,800 cm
1. csomag hossza	15,900 cm
1. csomag súlya	269,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	8,350 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------